

**Anzugsmomente zur Montage des Leistungsmesser power2max an eine Tretkurbel**  
**Tightening torque for mounting of the power meter power2max to a crank**  
**Couple de serrage pour le montage d'un power2max sur un pédalier**

<b>ROTOR</b>	3D, 3D24 / 3D+, 3D30, 3DF, Flow / REX1, REX3	40-50 Nm
<b>SRAM</b>	S900, Rival 22, Force 22	2-3 Nm
<b>FSA</b>	MegaExo (24mm)	1-2 Nm
<b>FSA</b>	BB386EVO (30mm)	30-40 Nm
<b>Campagnolo</b>		30 Nm

(benutzen Sie mittlere Schraubensicherung, z.B. Loctite 243 / use medium thread-locking adhesive, e.g. Loctite 243 / utilisez arrêt de vis moyen, p.ex. Loctite 243)

Batteriefachschrauben/Screws for battery compartment/Vis pour couvercle de batterie	0,15 Nm
---	---------